

ESPRAY
ELECTROSTATIC



MADE IN ITALY

Tehnologija elektrostatičke dezinfekcije

 **FIMAP**[®]

Idealno za distribuciju dezinfekcijskih sredstava

E-Spray je profesionalni pištolj- raspršivač koji koristi princip elektrostatske indukcije za učinkovitu i ravnomjernu distribuciju dezinfekcijskih otopina po površinama.

E-sprej je lagan i vrlo udoban, a napaja ga litijska baterija koja vam omogućava provoditi dezinfekciju nekoliko sati, jednostavno, bilo gdje i bez kabela.

Otopina se prska u vrlo malim i laganim kapima, koje dopiru do svake točke područja koje se tretira i učinkovito se prijanja. Kroz elektrostatički naboj kapi privlače ciljanu površinu i tijekom prijanjanja stvaraju zaštitni premaz.



1
Elektrostatički aplikator daje električni naboj na otopinu kojom se radi dezinfekcija


Kako radi?

Elektrostatička sanitizacija omogućava da se površina brzo i ravnomjerno obloži otopinom za dezinfekciju. Elektrostatički aplikator daje električni naboj otopini.

Nabijene molekule se međusobno odbijaju, tako da drže ravnomjernu udaljenost jedna od druge, a istodobno ih privlači površina koju treba obraditi.

Privlačenje osigurava da se sve čestice otopine slegnu na površinu.

Na taj način stvaraju pokrivenost od 360 stupnjeva, a da pri tome ne ostavlja niti jedno područje nepokrivenim.



2

Napunjene čestice privlače se na površinu

3

Dolaze do površine i oblažu ju mikroniziranom otopinom

4

Svaka površina ravnomjerno je prekriven mikroniziranom otopinom

Jačina nabijenih čestica veća je od sile gravitacije, pa ih odmah privuče površina tako da ne padnu na zemlju.

Za učinkovitu dezinfekciju slijedite upute proizvođača dezinfekcijske tekućine koju koristite.

Zašto nam je potreban E-Spray?

Klice, virusi i bakterije se vrlo brzo šire i naseljavaju se u tijesnim kutovima i skrivenim mjestima.

Ručno dezinficiranje traje vrlo dugo i zahtijeva visoke troškove.

Uz to, postoji mnogo područja koja je teško pravilno dezinficirati, poput računalnih tipkovnica, telefona u uredima, ili blagajne u supermarketima ili trgovinama.



KONVENCIONALNI SPRAJ

Raspodjela sredstva je lokalizirana



ELEKTROSTATSKA TEHNOLOGIJA

Otopina je ravnomjerno raspoređena po cijeloj površini, pružajući pokrivanje od 360 stupnjeva što povećava kvalitetu saniranja.



Prednosti

Elektrostatički nabijeni sprej može ravnomjerno doprijeti do cijelog ciljanog područja, sve do najskrivenijih mjesta. Oblak nabijenih čestica potpuno zaokuplja površinu i čisti svaki njen dio.

POGODNO ZA VIŠE NAČINA NANOŠENJA

- Na raspolaganju je nekoliko mlaznica za stvaranje kapi različitih veličina, ovisno o potrebama i primjeni
- Mala veličina omogućuje rukovatelju da očisti i male prostorije poput kupaonice ili ureda

KVALITETA SANITIZACIJE

- Raspršena otopina brzo prijanja na sve površine, čak i na zakrivljene. Ne stvara kapljice i dopire do teško dostupnih područja.
- Otopina se mikronizira u sitne čestice, koje se brzo suše, ne vlaže površine i ne stvaraju kapljice
- Poboljšava korisničko iskustvo higijenskim tretmanom

VRIJEME SANITIZACIJE

- Brza distribucija sredstva jamči uštedu vremena
- Mikronizacija štedi otopinu za dezinfekciju do 65%, tako da se higijenzacija može provoditi duže vrijeme

RADNA AUTONOMIJA

- Zahvaljujući litijskim baterijama može kontinuirano očistiti do 6 sati *
- Rezervna baterija udvostručuje vrijeme rada

LAGANO ZA UPOTREBU

- Lagan i ugodan za uporabu i ne umara operatera koji može raditi nekoliko sati

SIGURNOST

- E-spray vam omogućuje da provedete sanitarne mjere koje zahtijevaju trenutni propisi o sigurnosti na radnom mjestu.
- Smanjuje rizik od unakrsne kontaminacije između površina

POVEĆAVA PRODUKTIVNOST

- Pozitivno utječe na zaposlenike na radnom mjestu i na cjelokupno zdravstveno stanje objekta ili prostora gdje se primjenjuje

*Sa baterijom 18V / 4Ah (opcija)

Naramenice

Elektrostatički prekidač napuni / isključi

Ergonomska ručka

18V
Litijaska baterija



Ugrađeni držač mlaznica

Dimenzije mlaznica

0,3 / 0,4 / 0,5

Spremnik 1 litra




Antibakterijska plastika



STANDARDNA OPREMA

- Litij-baterija (18V / 2Ah)
- Punjač baterije (18V / 2A)
- Komplet mlaznica
- Vatrootporna kutija



PRIBOR



Litijaska baterija (18V / 4Ah) za povećanje radne autonomije






Ruksak s dodatnim spremnikom od 2 litre



Remen za podršku oko ramena za veću udobnost



DIMENZIJE I TEHNIČKI PODACI



TEHNIČKI PODACI		E-SPRAY
Teoretska produktivnost	do m ²	350
Tank za otopinu	l	1
Oblik mlaznice		Puni konus
Dimenzije mlaznica	mm	0,3 / 0,4 / 0,5
Autonomija spremnika	min	22 / 12 / 8
Snaga Pumpe za otopinu	W	20
Napajanje	V	18 V Li-ion baterija 2000 mAh (Standard) 18 V Li-ion baterija 4000 mAh (Opcija)
Punjač baterija	V	18 V 2000 mA (Standard)
Vrijeme rada baterije	do h	8
Dimenzije (D x V x Š)	mm	417
		280
		90
Težina pištolja bez baterije	kg	1,3
Težina pištolja sa baterijom	kg	1,7
Težina pištolja u upotrebi	kg	2,7



GDJE SE KORISTI?

UREDNI	JAVNI PRIJEVOZ	HO.RE.CA
<ul style="list-style-type: none">• Sobe za sastanke• WC• Radne površine (stolovi, stolice)• Namještaj• Područja za osvježenje (aparati za kavu, automati, stolovi za kavu)• Ulaz / izlaz: ručke, kvake, rukohvati, dizala• Šalteri i namještaj u javnim prostorima	<ul style="list-style-type: none">• Putnička sjedala• Ručke, vrata, šipke, gumbi• Javni toaleti• Prostor za odlaganje prtljage• Nadstrešnice i skladišni prostori• Sobe za sastanke• Sjedala u čekaonici	<ul style="list-style-type: none">• Sobe• Sanitarni čvorovi• Čekaonice• Sjedala• Namještaj
TVORNICE	GRADEVINSKI SEKTOR	OBRAZOVANJE
<ul style="list-style-type: none">• Radni stolovi• Garderobe• Sanitarna posručja• Šalteri i područja dobrodošlice dobavljačima / kupcima	<ul style="list-style-type: none">• Kabine za radna vozila• službeni automobili• Svlačionice• Sanitarni čvorovi• Područja za osvježenje	<ul style="list-style-type: none">• Stolovi i namještaj• Igračke i oprema u vrtićima• Vrata i ručke• Toaleti• Čekaonice• Svlačionice• Učionice• Uredi i radne prostorije• Sobe za sastanke• Sjedala u učionici / dvorani
DUĆANI (NE-HRANA)	WELLNESS	
<ul style="list-style-type: none">• Područje kupca (svlačionice, čekaonice)• Roba i police• Radna područja (blagajne, šalteri, kolica i košare)• Prostorije za odmor	<ul style="list-style-type: none">• Oprema• Svlačionice• Čekaonice• SPA i Relax zone• Prostorije za tretmane	

CERTIFIKATI



Radna zona Žegoti 5C,
51215 Kastav
Tel. 00 385 51665500
info@tapess.hr



Spa centar FIMAP - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

